

# FONT AUTO

## POUR PIÈCES MÉCANIQUES À CHAUD



### 7 bonnes raisons d'utiliser FONT AUTO

1. Lavage par aspersion avec filtration du bain
2. Tôle en acier inox.
3. Filtre gravité.
4. Sécurité arrêt moteur (ouverture du couvercle).
5. S'utilise avec le produit **MEGALAV PAE** ou **MEGALAV**.
6. Equipé d'un **déshuileur à disque** (sauf la 360CM)
7. Température réglable par thermostat.

Modèles	360CM	600CM	780CT	910/1CT
Diamètre du panier (mm)	360	600	780	910
Hauteur utile de lavage (mm)	340	340	500	500
Encombrement hors tout (mm)	600x800x930	700x900x1030	900x1050x1130	1100x1200x1200
Poids machine (kg)	50	60	80	140
Volume du bain (l)	40	70	95	170
Débit de la pompe (l/mn)	65	70	110	170
Pression de la pompe (bar)	2,2	2,2	2,2	2,3
Puissance de la pompe (hp)	0,75	0,75	1	2
Puissance de chauffage (kW)	2	3	4	6
Puissance installée (kW)	2,55	3,55	4,75	7,5
Alimentation électrique (V)	230	230	400	400
Phase	1	1	3	3
Charge utile du panier (kg)	70	100	150	200
Minuterie (mn)	0 - 60			
Température d'utilisation (°C)	0 - 60			

Détartre la machine au minimum une fois par an avec du SYNEROX à 5%.

Livrée avec 3m de câble nu.

C : à chaud, M : monophasé, T : triphasé, 1 : une rampe

MATFR12022025/5

**7 en +**

**MEGALAV PAE ou MEGALAV : Dégraissant pour fontaines.**

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00  
www.7darmor.fr

