

PH METRE



7 bonnes raisons d'utiliser le PH METRE

1. **Double affichage** du pH et de la température.
2. **Indicateur de stabilité** : disparaît, lorsque les valeurs pH et température sont stables et aptes à la lecture.
3. **Mémorisation** d'une valeur par simple pression de la touche HOLD.
4. Electrode **remplaçable**.
5. Etalonnage **automatique** avec 2 séries de tampons standards **mémorisés**.
6. Boîtier compact, robuste et **étanche** : protection optimale.
7. **Economique** : s'éteint automatiquement après 8 mn de non utilisation.

Particulièrement adapté pour :



Elevage



Industries

Permet de mesurer simultanément le pH et la température.

Caractéristiques	Mode d'emploi
<p>PH Gamme : 0,0 à 14,0 Résolution : 0,1 Précision à 20°C : $\pm 0,1$</p> <p>TEMPERATURE Gamme : 0,0 à 60,0°C Résolution : 0,1 Précision à 20°C : $\pm 0,5^\circ\text{C}$</p> <p>Dimensions : 163x40x26 mm Poids : 85 g</p>	<p>Etalonnage automatique en 1 ou 2 points avec 2 séries tampons mémorisés (pH 4,01/7,01/10,01) Compensation de température automatique</p> <p>Environnement : 0 à 50°C, humidité relative 100%</p>

MATFR05062007

7 en +

SEPTI-DERM : Lotion gel antiseptique pour les mains

Cette fiche annule et remplace la précédente. Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits. Photos et images non contractuelles.



Tél 02 97 54 50 00
Www.7darmor.fr

7d'Armor